

Échangeurs d'ions Déminéralisateur d'eau à lit mélangé



Remplies de résine pure de lit mélangé, ces cartouches atteignent une capacité totale très élevée avec un débit d'eau amélioré.

Échangeur d'ions SD Vario complete



Avantages

- V4A cartouche en acier inoxydable compact
- Pression maximale 10 bar
- L'anneau robuste pour porter et le pied en caoutchouc dur
- Faible encombrement
- Polyvalent

Remplies de résine pure de lit mélangé, ces cartouches atteignent une capacité totale très élevée avec un débit d'eau amélioré.

Les déminéralisateurs d'eau de la gamme SD offrent le maximum de la sécurité et du confort. Les cartouches en acier V4A résistant à une pression de 10 bar sont disponibles en différentes dimensions et munies de raccords rapides ou, comme alternative, de raccords à vis 3/4". Les cartouches compactes et résistantes sont remplies d'un lit de résines auto-régénérantes de qualité prête à l'emploi.

Renseignement : Utilisez toujours deux échangeur d'ions cartouches au lieu de qu'un. Pour éviter de fastidieuses et coûteuses de fonctionnement, si une cartouche est épuisée.

Les échangeurs d'ions émettent des particules surtout dans la phase de rinçage. Comme protection, nous conseillons de ne mettre l'appareil en marche qu'avec un filtre à particules.

Consignes de sécurité

- Le local d'installation doit être protégé du gel. La température ne doit pas descendre en dessous de +2°C.
- Un siphon de sol d'au moins ON 50 doit être prévu dans la salle d'opération. S'il n'y a pas de siphon de sol, un détecteur d'eau doit être utilisé.
- Pendant les pauses prolongées (nuit, week-end, jours fériés), l'alimentation en eau doit être coupée afin d'éviter les fuites.
- Les cartouches de déminéralisation de l'eau ne doivent être alimentées qu'en eau froide. Pour des températures supérieures à 32°C, il n'y a aucune garantie quant au matériau d'étanchéité utilisé.

Technische Daten

	SD 2000V	SD 2800V	SD 4000V
Capacité	300 l/h	950 l/h	1000 l/h
Capacité 10°dH	2'000	2'800	4'000
Qualité de l'eau pure	1 to 10.0 µS/cm	1 to 10.0 µS/cm	1 to 10.0 µS/cm
Alimentation	Eau potable	Eau potable	Eau potable
Valeur limite	< 20 µS/cm	< 20 µS/cm	< 20 µS/cm
Résistance	10.0 bar	10.0 bar	10.0 bar
Volume de résine	14 litres	20 litres	26-30 litres
Raccordement à l'eau	3/4" avec attache rapide	3/4" avec attache rapide	3/4" avec attache rapide
Installation	autonome	autonome	autonome
Dimensionen Ø x H	Ø 240 x 490 mm	Ø 240 x 600 mm	Ø 240 x 700 mm
Poid	18 kg	24 kg	27 kg
No de commande	ESD2000V	ESD2800V	ESD4000V

Accessoires	No de commande
Kit d'installation	ESD-KIT18
Conductivimètre 3D sur batterie	ESD-3DLFM
Appareil de mesure pour conductivité	ESD-LFM01



Domaines d'application

- Pratiques médicales • Pharmacies • Hôpitaux • Industrie / Commerce • Nettoyage • Laboratoire

Labtec SERVICES AG

Nordstrasse 9 5612 Villmergen T 056 619 89 19 info@labtec-services.ch www.labtec-services.ch

Consultez notre site internet:
www.labtec-services.ch